



LikoScale 350 on kätevä vaaka, jota voidaan käyttää Likon siirrettävissä nostimissa ja katonostimissa. Maksimi käyttäjätaino 350 kg. LikoScale 350 täyttää III luokan lääkintäteknisille laitteille asetetun direktiivin mukaiset vaatimukset (NAWI 90/384 EEC) joten sitä voidaan käyttää sairaanhoidossa potilaiden punnitsemiseen tarkastuksen, diagnostiikan tai hoidon yhteydessä. Kuvan LikoScale on varustettu Likon pikaliittimellä, jolla vaaka on helppo asentaa ja ottaa pois, tarpeen mukaan.

Tekniset tiedot

Tarkkuusluokka:	Luokka III, NAWI 90/384 EEC-direktiivin mukaan	Paristo:	9V Alkaline (PP3, MN1604, 6LR61, E-block).
e = d =	luettavissa oleva yksikkö 200 g		Riittää noin 3000:een punnitukseen.
Lukema:	0,2 kg	Koko :	76 x 76 x 102 mm (lev. x pit. x kork.)
Tarkkuus:	+/- 0.1 kg	Omapaino:	0,575 kg
Maksimi kuorma:	350 kg	Lämpötila-alue:	+5° C - +35 °C
Minimi kuorma:	10 kg	Ilmankosteus:	0 - 95 %
Virtalähde:	Paristo 9V	Painovoimavyöhyke:	2



LikoScale 350 täyttää ei automaattisille vaaolle asetetun direktiivin (NAWI 90/384). Vaaka saa käyttää vain hyväksytyjen nostimien ja lisävarusteiden kanssa.

Liko:lla on ISO 9001 laatusertifikaatti ja ISO 14001 ympäristösertifikaatti.



 **Liko**

www.liko.se

Liko AB • Nedre vägen 100
975 92 Luleå, Sweden
Tel 0920-24 47 00, Fax 0920-24 47 01
info@liko.se

Maahantuonti ja myynti Suomessa: ALGOL TREHAB OY
Karapellontie 6
02610 Espoo
Puh. (09) 5099 331
Faksi (09) 595 006
Sähköposti: algol-trehab@algol.fi
Internet: www.algoltrehab.fi