

Molift Quick Raiser 205

Ergonominen istuma-asennosta seisoma-asentoon nostava henkilönostin erinomaisen nostotehon kanssa

Tukeva, turvallinen ja pienikokoinen

Molift Quick Raiser 205 on uusinta tekniikkaa edustava istuma-asennosta seisoma-asentoon -nostin, jossa on sähköisesti säädettävät jalakset. Nostin on mukava, vakaa ja turvallinen ja poikkeuksellisen helposti ohjattavissa. Molift Quick Raiser 205 -nostimen liike jäljittelee luonnollista liikemallia ja täyttää käyttäjien siirtotarpeet painoa kannattamalla.

Pyörän ainutlaatuinen sijainti, taivutettu työntötanko ja jalustan verraton painon jakautuminen mahdollistavat pienen kääntösäteen. Pienillä pyörillä varustettuna nostin mahtuu useimpien sänkyjen ja tuolien alle samalla, kun sähköisesti säädettävät jalakset mahdollistavat pääsyn lähes kaikkialle. Vaihtoehtoisesti saatavana myös nostin kiinteillä jalaksilla, jolloin tarvittava lattiapinta-ala on erittäin pieni.

Ominaisuudet

- Ergonominen suunnittelu - kalteva nostopylväs edistää luonnollista liikemallia.
- 4-piste Active-nostovarsi tarjoaa yhdessä RgoSling Active-liinojen kanssa lisätukea nostettaessa istuma-asennosta seisoma-asentoon.
- Valinnaista 2-piste StandUp-nostovartta käytetään RgoSling StandUp -liinojen kanssa.
- Määräaikaistarkastuksen ja -huollon automaattinen hälytys.



Molift Quick Raiser 205

Akku		Säädettävät jalakset	Kiinteät jalakset (FL)
SLA-akku	Active, 4-piste pienet pyörät	29000	29150
	StandUp, 2-piste pienet pyörät	29001	29151
	Active, 4-piste, suuret pyörät	29100	29200
	StandUp, 2-piste	29101	29201
Litiumakku	Active, 4-piste, pienet pyörät	29002	29152
	StandUp, 2-piste, pienet pyörät	29003	29153
	Active, 4-piste, suuret pyörät	29102	29202
	StandUp, 2-piste, suuret pyörät	29103	29203

Jos haluat täydellisen yhdistelmävalikon, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Lisävarusteet

RgoSling Active- ja StandUp -liinat (katso taulukkoa seuraavalla sivulla)
 StandUp 2-pistenostovarsi
 Kohotettu jalkalauta
 Jalkalaudan kohokuviosarja
 Valinnainen jalkatuki ja pehmusteet
 Lisätietoja varusteista on sivulla 26

Tuoteno

Paino

Käyttäjän enimmäispaino (SWL) 205 kg
 Kokonaispaino (FL) 44 (42,5) kg

Mitat

Pyöreealustan ulkoleveys 620 mm
 Pyöreealustan sisäleveys 200 mm
 Jalkalaudan korkeus: 65 mm
 Pyörän koko Ø 75/50 mm
 Pyörän koko Ø 100/75 mm 90 mm

Tekniset tiedot

Akku SLA 24 V 2,9 Ah
 Latausaika 6 tuntia
 Nimellisuorituskyky 100 nostoa/75 kg/500 mm
 Nostokorkeus 600 mm
 Kääntösäde 1 150 mm
 Nostonopeus, 75 kg 35 mm/s
 Nostonopeus, 205 kg 30 mm/s






Molift RgoSling Active

Ihanteellinen ratkaisu aktiivisiin siirtoihin Molift Quick Raiser 205 -nostimella


Mukava ja helppo siirtyminen

Moliftin istuma-asennosta seisoma-asentoon -nostoliinat ovat pehmustettuja ja ne on kehitetty aktiivisiin nostoihin Molift Quick Raiser 205 -nostimella. Nostoliinat tarjoavat täydellisen lantiotuen ja ovat ihanteellinen ratkaisu nostamiseen ja siirtämiseen eri istuma-asentojen välillä. Liinujen luistamaton sisäpinta estää niitä liukumasta ylös. Vyötäröhihna antaa lisätukea ja -vakautta.

Molift RgoSling Active on suunniteltu 4-pistenostovartta varten ja sen liukuvat silmukat mahdollistavat optimaalisen asennon istuma-asennosta seisoma-asentoon siirtymisen aikana. Molift RgoSling Active tarjoaa pitoa ja tukea lantiolle seistessä. Leveä selkätuki jakaa painon ja paineen tasaisesti laajalle pinnalle, mikä tekee siitä hyvin mukavan käyttäjälle.



Molift RgoSling Active



Molift RgoSling StandUp

Molift RgoSling StandUp on suunniteltu 2-pistenostovartta varten. Se on nopea ja helppo pukea siirrettävälle. Rakenteensa ansiosta se on ihanteellinen käytettäväksi wc-tilanteissa.



RgoSling Active ja Quick Raiser 205
4-pistenostovarren kanssa

Ominaisuudet

- Täydellinen ratkaisu nostamiseen ja siirtämiseen eri istuma-asentojen välillä.
- Iltsesäätävät, liukuvat silmukat (RgoSling Active).
- Laaja ja vakaa tuki.
- Helppo käyttää.

Molift RgoSling

	Vyötärö (mm)	Tuotenro
RgoSling Active 4 pt XS	500–720	1720910
RgoSling Active 4 pt S	590–830	1720920
RgoSling Active 4 pt M	730–950	1720930
RgoSling Active 4 pt L	960–1210	1720940
RgoSling Active 4 pt XL	1200–1390	1720950

RgoSling StandUp

RgoSling StandUp 2 pt XS	530–710	1720710
RgoSling StandUp 2 pt S	640–850	1720720
RgoSling StandUp 2 pt M	740–960	1720730
RgoSling StandUp 2 pt L	930–1220	1720740
RgoSling StandUp 2 pt XL	1150–1430	1720750

RgoSling StandUp tuen kanssa

RgoSling StandUp tuen kanssa 2 pt XS	530–710	1720810
RgoSling StandUp tuen kanssa 2 pt S	640–850	1720820

Molift RgoSling

	Vyötärö (mm)	Tuotenro
RgoSling StandUp tuen kanssa 2 pt M	740–960	1720830
RgoSling StandUp tuen kanssa 2 pt L	930–1220	1720840
RgoSling StandUp tuen kanssa 2 pt XL	1150–1430	1720850

Tietoja

Lisätietoja Active- ja StandUp-nostovarsista on sivulla 5.
RgoSling StandUp on saatavilla myös tuen kanssa

Jos haluat täydellisen yhdistelmätaulukon, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Materiaali





Molift-nostinvarusteet



StandUp-nostovarsi

2-pistenostovarsi Molift Quick Raiser 205 -nostimeen. Ihanteellinen käytettäväksi Molift RgoSling Standup -liinojen kanssa (katso sivu 6).

Tuotenro

2910061



Pediatriinen jalkalevy

Tämä lisävaruste korottaa jalkatukea 10 cm. Lukitusvipu on helposti saatavilla, ja sen avulla on helppo lukita ja avata Molift Quick Raiser 205 -nostimen lisävaruste.

Tuotenro

2910065



Jalkalevyn kohokuviosarja

Luistamattomasta materiaalista valmistetut kohokuviot lisäävät Molift Quick Raiser 205 -nostimen pediatriisen jalkalevyn kitkaa.

Tuotenro

2920151



Jalkatuki, pidike ja pehmusteet

Vaihtoehtoiseen jalkatukeen Molift Quick Raiser 205 -nostimelle voi valita pienet tai suuret pehmusteet sekä lisäturvallisuutta antavan jalkaremmin.

S tuotenro

2910059

L tuotenro

2910056



Sarja pehmusteita

Sarja sääripehmusteita Molift Quick Raiser 205 -nostimelle. Sarja sisältää vain pehmusteita, ei jalkaremmejä.

S tuotenro

2910076

L tuotenro

2910077



Litiumakku ja latauslaite

Litiumakkuja on saatavilla vaihtoehtoisina virtalähteinä Molift Quick Raiser 205 -nostimelle. Yksikkö sisältää latauslaitteen. Litiumkennojen odotettu käyttöikä on 2 000 latausta (4 kertaa enemmän kuin tavallisilla akuilla)

Tuotenro

2910041




Molift Smart 150 Soft Travel Bag

Molift Soft Travel Bag -kuljetuslaukku suojaa nostinta, akkua, laturia ja liinaa matkan aikana ja helpottaa kuljettamista.

Tuotenro

3049177



Molift Smart 150 Travel Suitcase

Tämä kova matkalaukku antaa lisäsuojaa lentokuljetuksissa. Se on TSA:n hyväksymä lentokuljetukseen ja ihanteellinen aktiivista elämää viettävälle.

Tuotenro

0990200



Molift-vaaka

Molift-vaaka on hyväksytty luokan III mukaan ja täyttää kaikkien teknisten standardien vaatimukset. Se voi myös laskea BMI-painoindeksin yhdellä painikkeen kosketuksella.

Saatavilla Molift Mover 180- ja Molift Air -nostimiin.

Tuotenro

1840000



Tukipyörät suuntalukituksella

Tukipyörät Ø 100 mm suuntalukituksella.

Saatavilla Molift Partner 255-, Mover 205- ja 300-nostimiin.

Tuotenro

1320140



Kärry Molift Nomad -nostimelle

Kärry on ihanteellinen kuljetukseen ja säilytykseen. Siinä on myös tilaa Molift Nomad -jatkovarrelle ja erillinen kori liinoja ja muita varusteita varten.

Tuotenro

1200005



Jatkovarsi Molift Nomad -nostimelle

Ainutlaatuinen jatkovarsi helpottaa Molift Nomad -nostimen kytkemistä kiskokelkkaan ja irrottamista siitä ilman työkaluja.

P: 900 mm tuotenro.

1200004

P: 1 050 mm tuotenro.

1200006



Vaaka Molift Nomad -nostimelle

Molift-vaaka Nomad-nostinta varten on hyväksytty luokan III mukaan ja täyttää kaikkien teknisten standardien vaatimukset. Se voi myös laskea BMI-painoindeksin yhdellä painikkeen kosketuksella.

Tuotenro

1100253